

ALES 250/20K-SG

Rad mit Weichgummireifen 'Blickle SoftMotion', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau

EAN 4047526380670
ID 919610
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle SoftMotion", Härte 55 Shore A
- äußerst bodenschonend, besonders lärmämpfend
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

- Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 250 mm
Radbreite	⊥ 50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 440 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖ 440 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖ 370 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 1.100 kg
Lagerart	☉ Kugellager
Achsloch-Ø (d)	20 mm
Nabenlänge (T1)	⋅ 60 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Belagshärte	55 Shore A
Stückgewicht	⚖ 2,3 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	ⓧ
ESD	ⓧ
Elektrisch ableitend	ⓧ
Korrosionsbeständig	ⓧ
Hitzebeständig	ⓧ
Laufbelag hydrolysebeständig	ⓧ
Autoklaventauglich	ⓧ

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 55 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

