

# ALEV 100/15K-SG-AS

**Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau, antistatisch**

EAN 4047526347277

ID 911430

Zolltarifnummer 87169090



## Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

## Radkörper:

- Aluminium-Druckguss

## Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand)  $\leq 10^7 \Omega$

## Technische Daten:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 100 mm     |
| Radbreite                    | ⌞ | 40 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 200 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 500 kg     |
| Lagerart                     | ☉ | Kugellager |
| Achsloch-Ø (d)               |   | 15 mm      |
| Nabenlänge (T1)              | ⋮ | 40 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C      |
| Belagshärte                  |   | 65 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,5 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✓          |
| ESD                          |   | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗          |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗          |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗          |
| Autoklaventauglich           |   | ✗          |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

