

ALEV 151/15XK-EL

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig

EAN 4047526315603
ID 902429
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

- Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +134 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	⌞	32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	160 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	500 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achslloch-Ø (d)		15 mm
Nabenlänge (T1)	⋈	32 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		134 °C
Belagshärte		71 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,6 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	✓
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⚡	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 71 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

