

## BH-SPO 100K-1-FA-FS

**Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Fußschutz aus Stahl, Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl**

EAN 4047526408343

ID 940029

Zolltarifnummer 87169090



**Gehäuse:** Serie BH

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- schwere Gabel und Bodenplatte

**Rad:** Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

**Technische Daten:**

Rad-Ø (D)	∅ 100 mm
Radbreite	∅ 37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	500 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1.250 kg
Lagerart	∅ Kugellager
Gesamthöhe (H)	140 mm
Plattengröße	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	∅ 9 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Belagshärte	70 Shore D
Stückgewicht	1,3 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗



**Belagshärte**



**Rollwiderstand**



**Verschleißresistenz**



**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

