

BS-SE 252K-FS

Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, mit Fußschutz aus Stahl, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

EAN 4047526328696

ID 909480

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BS

- besonders robuste Stahlenschweißkonstruktion
- galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie SE

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe antrazit

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	∅ 250 mm
Radbreite	80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1.000 kg
Tragfähigkeit (statisch)	2.500 kg
Lagerart	∅ Kugellager
Gesamthöhe (H)	305 mm
Plattengröße	175 x 140 mm
Schraublochentfernung	140 x 105 mm
Schraubloch-Ø	14 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Belagshärte	65 Shore A
Stückgewicht	11,2 kg
Spurlos	×
Kontaktverfärbungsfrei	×
Antistatisch	∅ ×
Elektrisch ableitend	∅ ×
Korrosionsbeständig	×
Hitzebeständig	∅ ×
Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×



Belagshärte



Rollwiderstand



Verschleißresistenz



Bodenschonung/Fahrgeräusch

