

DK-LS-3

Stahlgeschweißter Schwerlast-Drehkranz

EAN 4047526368500

ID 940687

Zolltarifnummer 87169090



- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
- galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung
- universell einsetzbar
- Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung

Technische Daten:

Höhe Flanschplatte	37 mm
Innenabstand Flanschplatte	21 mm
Tragfähigkeit (statisch)	1.500 kg
Plattengröße	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	11 mm
Stückgewicht	2,6 kg

