

DK-LS-35

Stahlgeschweißter Schwerlast-Drehkranz

EAN 4047526384654

ID 935414

Zolltarifnummer 87169090



- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion
- Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- staub- und spritzwassergeschützt
- Schmiernippel
- galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei
- durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung
- universell einsetzbar
- Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung

Technische Daten:

Höhe Flanschplatte	44 mm
Innenabstand Flanschplatte	24 mm
Tragfähigkeit (statisch)	 2.500 kg
Plattengröße	 175 x 140 mm
Schraublochentfernung	 140 x 105 mm
Schraubloch-Ø	 14 mm
Stückgewicht	 4,8 kg

