

DK-LUH-3

Stahlblech-Drehkranz, Schwerlast-Ausführung, geschlossen

EAN 4047526423780

ID 952541

Zolltarifnummer 87169090



- Vier-Punkt-Kugellagerung für höchste Lasten
- geschlossener, abgedichteter Drehkranz
- besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung
- universell einsetzbar
- Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung

Technische Daten:

Höhe Flanschplatte		31 mm
Innenabstand Flanschplatte		21 mm
Tragfähigkeit (statisch)		1.000 kg
Plattengröße		140 x 110 mm
Schraublochentfernung		105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø		11 mm
Stückgewicht		1,3 kg

