

# GVU 182/25K

## Schwerlast-Rad mit Vulkollan®-Laufbelag, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526369019

ID 945525

Zolltarifnummer 87169090



### Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Vulkollan®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe natur, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

### Radkörper:

- robuster Grauguss
- ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel
- lackiert, Farbe silber

### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group



### Technische Daten:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☞ | 180 mm     |
| Radbreite                    | ⌞ | 65 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 1.100 kg   |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h     | ⚖ | 1.100 kg   |
| Tragfähigkeit bei 10 km/h    | ⚖ | 770 kg     |
| Tragfähigkeit bei 16 km/h    | ⚖ | 440 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 2.750 kg   |
| Lagerart                     | ⊙ | Kugellager |
| Achsloch-Ø (d)               |   | 25 mm      |
| Nabenlänge (T1)              | ⌞ | 75 mm      |
| Einspannlänge (T5)           | ⌞ | 75 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C      |
| Belagshärte                  |   | 92 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 5,5 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×          |
| ESD                          |   | ×          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×          |
| Korrosionsbeständig          |   | ×          |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ×          |
| Autoklaventauglich           |   | ×          |

### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ □ gut

