

HRLK-PO 82G-HN

Heberollen mit mitschwenkendem Betätigungs- und Lösehebel, mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid

EAN 4047526341206
ID 913812
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie HRLK...-HN

- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage
- Höhenverstellung mittels mitschwenkendem Betätigungs- und Lösehebel

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	80 mm
Radbreite	37 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	230 kg
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	117 mm
Gesamthöhe max (h)	121 mm
Hubweg (T4)	4 mm
Bodenfreiheit Fuß max. (T3)	12 mm
Plattengröße	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	9 mm
Ausladung (F)	56 mm
Temperaturbeständigkeit min	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	70 Shore D
Stückgewicht	1,9 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗



Belagshärte

70 Shore D

Rollwiderstand


hervorragend

Verschleißresistenz

gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

befriedigend



Waschmaschinentauglich

