

LD-POEV 60KF

Doppel-Kompakt-Lenkrolle, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

EAN 4047526368661

ID 941843

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LD

- Lenkgehäuse: Zinkdruckguss
- hochwertige Kugellagerung im Drehkranz
- verzinkter Stahl-Gewindestift

Rad: Serie POEV

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	60 mm
Radbreite	⊥	34 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite	⌀	105 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⬆	240 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⬆	240 kg
Lagerart	⊙	Kugellager (CC)
Gesamthöhe (H)	⌀	65 mm
Stiftlänge	⏏	20 mm
Gewinde		M16
Ausladung (F)	⌀	39 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,6 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 65 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut



