

LKDB-PUA 75G-RA-ES

Kunststoff-Doppel-Lenkrolle, Farbe schwarz, mit Einsteckstift, mit Feststeller 'Radstop', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper

EAN 4047526106577

ID 854291

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LKDB

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- hochwertige Kunststoff-Gleitlagerung im Drehkranz
- Farbe schwarz RAL 9005

Rad: Serie PUA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 92 Shore A, Farbe schwarz, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz RAL 9005

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rollen sind nicht für Bürostühle zugelassen.

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	75 mm
Radbreite	⊥	15 mm
Anzahl Räder		2
Rollengesamtbreite	⌀	55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⬆	75 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⬆	115 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊘	80 mm
Stift-Ø	⊘	11 mm
Stiftlänge	⊘	19.5 mm
Ausladung (F)	⊘	24 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⚡	✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

 92 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut



