

## LKDGH-PATH 125K-GS12

**Kunststoff-Doppelrolle Blickle MOVE, in Sonderbauhöhe, Farbe silbergrau, mit Gewindestift, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper**

**EAN** 4047526355531

**ID** 935706

**Zolltarifnummer** 87169090



**Gehäuse:** Serie LKDGH

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- zwei beidseitig abgedichtete Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe silbergrau RAL 7001
- modernes, formschönes Design
- in Sonderbauhöhe

**Rad:** Serie PATH

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

**Sonstige Eigenschaften:**

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

**Technische Daten:**

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 125 mm     |
| Radbreite                    | ⊥ | 20 mm      |
| Anzahl Räder                 |   | 2          |
| Rollengesamtbreite           | ⌀ | 80 mm      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⚖ | 125 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 315 kg     |
| Lagerart                     | ⊙ | Kugellager |
| Gesamthöhe (H)               | ⊥ | 135 mm     |
| Stiftlänge                   | ⊥ | 20 mm      |
| Gewinde                      |   | M12        |
| Ausladung (F)                | ⌀ | 40 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C      |
| Belagshärte                  |   | 94 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,7 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗          |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗          |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗          |
| Autoklaventauglich           |   | ✗          |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ ■ □ 94 Shore A

**Rollwiderstand**

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

**Verschleißresistenz**

■ ■ ■ ■ □ □ gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ □ □ gut



