

# LKRA-POA 52G-RA

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'Radstop', Rad aus Polyamid

EAN 4047526362317  
ID 935478  
Zolltarifnummer 83022000



## Gehäuse: Serie LKRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

## Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

## Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

## Technische Daten:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Rad-Ø (D)                    | 50 mm      |
| Radbreite                    | 29 mm      |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | 120 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | 300 kg     |
| Lagerart                     | Gleitlager |
| Gesamthöhe (H)               | 70 mm      |
| Platten-Ø                    | 57 mm      |
| Rückenloch                   | 13 mm      |
| Ausladung (F)                | 29 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  | -25 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  | 80 °C      |
| Belagshärte                  | 70 Shore D |
| Stückgewicht                 | 0,4 kg     |
| Spurlos                      | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓          |
| Antistatisch                 | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ✗          |
| Korrosionsbeständig          | ✗          |
| Hitzebeständig               | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗          |
| Autoklaventauglich           | ✗          |
| Waschmaschinentauglich       | ✗          |



### Belagshärte

70 Shore D

### Rollwiderstand

hervorragend

### Verschleißresistenz

gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

befriedigend

