

# LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-EV18

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit Weichgummireifen 'Blickle SoftMotion', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

EAN 4047526423230  
ID 952348  
Zolltarifnummer 87169090



## Gehäuse: Serie LKRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

## Rad: Serie POES

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle SoftMotion", Härte 55 Shore A, Farbe grau, spurlos
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

## Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

## Technische Daten:

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 100 mm         |
| Radbreite                    | ⊥ | 32 mm          |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⊞ | 120 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⊞ | 300 kg         |
| Lagerart                     | ☉ | Kugellager (C) |
| Gesamthöhe (H)               | ⌀ | 136 mm         |
| Rohrinnenmaß                 | ☞ | 36–41 mm       |
| Ausladung (F)                | ☞ | 40 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C          |
| Belagshärte                  |   | 55 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,8 kg         |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×              |
| Korrosionsbeständig          |   | ×              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ×              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ×              |
| Autoklaventauglich           |   | ×              |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 55 Shore A

### Rollwiderstand



■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend



Waschmaschinentauglich

