

## LRA-VSTH 35K-RA

**Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'Radstop', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkörper**

EAN 4047526362348

ID 935484

Zolltarifnummer 83022000



### Gehäuse: Serie LRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

### Rad: Serie VSTH

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Stahl



### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

### Technische Daten:

Rad-Ø (D)	∅ 35 mm
Radbreite	∅ 27 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	∅ 100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	∅ 250 kg
Lagerart	∅ Kugellager
Gesamthöhe (H)	∅ 50 mm
Platten-Ø	∅ 43 mm
Rückenloch	∅ 11 mm
Ausladung (F)	∅ 15 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	92 Shore A
Stückgewicht	∅ 0,2 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗

#### Belagshärte



#### Rollwiderstand



#### Verschleißresistenz



#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

