

PGV 150/12XK-EL

Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig

EAN 4047526312350
 ID 899907
 Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz

Radkörper:

- Aluminium-Druckguss, verschraubt

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +134 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- **autoklaventauglich**
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	∟	30 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	500 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)	·∅	36 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		134 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⊞	0,7 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⊞	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⊞	✓
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	⊞	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		✓



Belagshärte
 ■■■■□□ 80 Shore A

Rollwiderstand
 ■■■■□ sehr gut

Verschleißresistenz
 ■■■□□ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
 ■■■■□ sehr gut

