

PGV 186/25XK-SG

Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau

EAN 4047526312473
ID 899914
Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos

Radkörper:

- Aluminium-Druckguss, verschraubt

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +134 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- autoklaventauglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	186 mm
Radbreite	⌞	38 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	500 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)	·-·	40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		134 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	1,5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	🔥	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✓



Belagshärte

 80 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

