

PGV 84/10XR-EL

Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähig

EAN 4047526312183

ID 899903

Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz

Radkörper:

- Aluminium-Druckguss, verschraubt

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +134 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- **autoklaventauglich**
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	84 mm
Radbreite	∟	24 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	90 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	225 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		10 mm
Nabenlänge (T1)	·∟·	30 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		134 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,3 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	✓
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	⚡	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		✓



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

