

## PO 100/8XKA

Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

EAN 4047526319106

ID 904236

Zolltarifnummer 87169090



### Rad:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß

### Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C



### Technische Daten:

|                              |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rad-Ø (D)                    |    | 100 mm                                                                              |
| Radbreite                    |    | 37 mm                                                                               |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     |  | 280 kg                                                                              |
| Tragfähigkeit (statisch)     |  | 700 kg                                                                              |
| Lagerart                     |  | Kugellager                                                                          |
| Achsloch-Ø (d)               |                                                                                     | 8 mm                                                                                |
| Nabenlänge (T1)              |  | 46 mm                                                                               |
| Temperaturbeständigkeit min  |                                                                                     | -20 °C                                                                              |
| Temperaturbeständigkeit max  |                                                                                     | 80 °C                                                                               |
| Belagshärte                  |                                                                                     | 70 Shore D                                                                          |
| Stückgewicht                 |  | 0,2 kg                                                                              |
| Spurlos                      |                                                                                     |  |
| Kontaktverfärbungsfrei       |                                                                                     |  |
| Antistatisch                 |  | ×                                                                                   |
| ESD                          |                                                                                     | ×                                                                                   |
| Elektrisch ableitend         |  | ×                                                                                   |
| Korrosionsbeständig          |                                                                                     |  |
| Hitzebeständig               |  | ×                                                                                   |
| Laufbelag hydrolysebeständig |                                                                                     | ×                                                                                   |
| Autoklaventauglich           |                                                                                     | ×                                                                                   |

#### Belagshärte

 70 Shore D

#### Rollwiderstand

 hervorragend

#### Verschleißresistenz

 gut

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend

