

# POEV 200/12KA-SB

**Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blau**

**EAN** 4047526320638  
**ID** 905330  
**Zolltarifnummer** 87169090



## Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe blau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

## Radkörper:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

## Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

## Technische Daten:

|                              |    |            |
|------------------------------|----|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉  | 200 mm     |
| Radbreite                    | ⌈⌋ | 50 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖  | 500 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖  | 1.250 kg   |
| Lagerart                     | ☉  | Kugellager |
| Achsloch-Ø (d)               |    | 12 mm      |
| Nabenlänge (T1)              | ⌈⌋ | 61 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |    | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |    | 80 °C      |
| Belagshärte                  |    | 65 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖  | 1,2 kg     |
| Spurlos                      |    | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |    | ✓          |
| Antistatisch                 | ⚡  | ✗          |
| ESD                          |    | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡  | ✗          |
| Korrosionsbeständig          |    | ✗          |
| Hitzebeständig               | 🔥  | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |    | ✗          |
| Autoklaventauglich           |    | ✗          |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

