

## POEV 201/12KAD-SG

**Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung**

EAN 4047526264758

ID 854041

Zolltarifnummer 87169090



### Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

### Radkörper:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

### Sonstige Eigenschaften:

- Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

### Technische Daten:

|                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 200 mm         |
| Radbreite                    | ⊥ | 40 mm          |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 400 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 1.000 kg       |
| Lagerart                     | ☉ | Kugellager (C) |
| Achslloch-Ø (d)              |   | 12 mm          |
| Nabenlänge (T1)              | ⊙ | 62 mm          |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C         |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C          |
| Belagshärte                  |   | 65 Shore A     |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,9 kg         |
| Spurlos                      |   | ✓              |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓              |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗              |
| ESD                          |   | ✗              |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗              |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗              |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗              |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗              |
| Autoklaventauglich           |   | ✗              |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

