

POEV 60/10KF-SG

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

EAN 4047526416034
ID 942942
Zolltarifnummer 83022000



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	60 mm
Radbreite	⌈ ⌋	34 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌈ ⌋	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⌈ ⌋	500 kg
Lagerart	⊙	Kugellager (CC)
Achslloch-Ø (d)		10 mm
Nabenlänge (T1)	⌈ ⌋	36 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⌈ ⌋	0,1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌈ ⌋	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⌈ ⌋	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⌈ ⌋	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

