

## POEV 60/8KF-SG

**Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß**

EAN 4047526415976

ID 942939

Zolltarifnummer 83022000



### Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

### Radkörper:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

### Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

### Technische Daten:

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 60 mm           |
| Radbreite                    | ⌞ | 34 mm           |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 120 kg          |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 300 kg          |
| Lagerart                     | ☉ | Kugellager (CC) |
| Achsloch-Ø (d)               |   | 8 mm            |
| Nabenlänge (T1)              | ⌞ | 36 mm           |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C          |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C           |
| Belagshärte                  |   | 65 Shore A      |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,1 kg          |
| Spurlos                      |   | ✓               |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓               |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×               |
| ESD                          |   | ×               |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×               |
| Korrosionsbeständig          |   | ×               |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ×               |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ×               |
| Autoklaventauglich           |   | ×               |



#### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

#### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

#### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

