

# RVU 230x70/45-5+3

Schwerlast-Antreibsrad mit Vulkollan®-Laufbelag, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526354114  
ID 930543  
Zolltarifnummer 87169090



## Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Vulkollan®, Härte 92 Shore A
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe natur, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

## Radkörper:

- Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
- VULKOLLAN® is a registered trademark of Covestro Group



## Technische Daten:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☺ | 230 mm     |
| Radbreite                    | ⏏ | 70 mm      |
| Herstellername               |   | Still      |
| Passend für Hersteller-Nr.   |   | 4400716    |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -30 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C      |
| Belagshärte                  |   | 92 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 5,4 kg     |
| Spurlos                      |   | ✓          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗          |
| ESD                          |   | ✗          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗          |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗          |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗          |
| Autoklaventauglich           |   | ✗          |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ gut

