

WH 160

Wagenheber

EAN 4047526116989

ID 755838

Zolltarifnummer 87169090



- zum Anheben von Transportgeräten in Standposition
- direkte Befestigung am Transportgerät
- optimaler Einsatz, wenn die Gesamthöhe des betätigten Wagenhebers (H1) um 5 mm größer als die Gesamthöhe der Rollen ist
- Hubkraft je nach Körpergewicht des Bedieners zwischen 150–250 kg
- vertikale Belastung auf den angehobenen Wagenheber darf 500 kg nicht übersteigen

Technische Daten:

Gesamthöhe (H)		166 mm
Gesamthöhe betätigt (H1)		209 mm
Plattengröße		140 x 110 mm
Schraublochentfernung		105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø		12.3 mm
Stückgewicht		4 kg

