

## Datenblatt

### Artikel-Bezeichnung

### Artikel-Abbildung

## USB-Steckdosenkombination 2-fach Serie 9016

Schutzkontaktsteckdose und USB-Lader,  
Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz,  
fertig konfektioniert mit Isolierdose, Zuleitung  
schwarz, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Länge 2 m mit  
Winkelstecker Schutzkontakt/Belgien-Frankreich



Maße: LBH 113 x 60 x 49 mm  
Einbautiefe: 41 mm  
Einbaudurchmesser: 50 mm  
Schutzart: IP20, nur für trockene Räume

**Steckdose:** max. Belastung 250 V  
16 A - 3,5 KW



**USB-Lader:**  
Input: 100 – 240 V AC  
Output: 5 – 12 V DC; 20 W max.  
Leistung:

	<u>5,0 V</u>	<u>9,0 V</u>	<u>12,0 V</u>
1 x USB A Quick Charge 3.0	3,0 A	2,22 A	1,67 A
1 x USB C Power Delivery 3.0	3,0 A	2,22 A	1,67 A

C + A Output: 5,0 V; 3,0 A – 15 W Max  
Stand-by: 0,3 W

### Einbau in Fronten von z. B.

- Nachttischen
- Schreibtischen
- Möbel
- Küchen

**Plug & Play**



Nicht für die Unterputz-Wandinstallation, den Einbau auf Arbeitsplatten  
und den Einsatz in Feuchträumen + Außenbereich.

Der Einbauort ist entsprechend der Installationsvorschriften zu wählen.

<i>inter BÄR-Nr.</i>	<i>Farbe</i>
9016-114...	<b>schwarz</b>
9016-118...	<b>weiß</b>

Technische Änderungen vorbehalten!

inter BÄR GmbH + Co.KG, Hälverstraße 43, 58579 Schalksmühle, Tel. 02355 893-0,  
www.interbaer.de