



ALL-IN-ONE-USB- KONFERENZLAUTSPRECHER FÜRS HOME OFFICE

VORTEILE

- Das steuerbare Array mit zwei Mikrofonen fokussiert sich auf Ihre Stimme und nicht auf die Umgebungsgeräusche.
- Zuverlässiger, professioneller Hi-Fi-Audio- und Leistungsverstärker für Anrufe und für Musik.
- Mit Vollduplex-Audio werden gleichzeitige Gespräche zum Kinderspiel.
- Behalten Sie die Kontrolle mit nutzerfreundlichen, berührungsempfindlichen Bedienelementen und klaren LED-Anzeigen.
- Der Anrufstatus lässt sich dank der klaren, hellen Statusanzeige leicht erkennen.

POLY SYNC 10

Verwandeln Sie Ihr Home Office in einen Konferenzraum. Der nutzerfreundliche All-in-One-USB-Konferenzlautsprecher Poly Sync 10 bietet hochwertige Audioqualität für den professionellen und privaten Gebrauch. Das steuerbare Array mit zwei Mikrofonen reduziert Umgebungsgeräusche und eignet sich damit perfekt für die Wiedergabe von Stimmen und Musik. Und dank der klaren, verständlichen Touch-Steuerung und den LED-Anzeigen ist die Technik kein Problem bei Ihren Telefonkonferenzen. Einfach Plug & Play nutzen: Sie haben die Wahl zwischen einer USB-A- und USB-C-Verbindung. Er ist unempfindlich gegen Wasser und Staub und ist sogar für die uneingeschränkte Nutzung mit Zoom und Microsoft Teams zertifiziert. Wenn Sie immer noch die Lautsprecher und das Mikrofon Ihres Laptops verwenden, verpassen Sie wirklich etwas.

- Professioneller Hi-Fi-Audio- und Leistungsverstärker.
- USB-A-Kabel mit USB-C-Adapter im Lieferumfang enthalten.
- Stromversorgung über USB-Verbindung.
- Schutzart IP64 (unempfindlich gegen Wasser und Staub).
- Schlankes, platzsparendes Design.

POLY SYNC 10



TECHNISCHE DATEN

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- Poly Sync 10: Am PC per integriertem USB-A-Kabel und mitgeliefertem USB-C-Adapter.

KOMPATIBEL MIT

- Windows® oder macOS

FUNKTIONEN DER NUTZEROBERFLÄCHE

- Berührungsempfindliche Bedienelemente für
 - Anruf annehmen oder beenden
 - Stummschaltung
 - Lauter/Leiser
- Microsoft Teams-Taste (nur bei Microsoft Teams-Version)
- Eine gut sichtbare Statusleuchte für überall sichtbare Anrufstatus-Anzeige
- Integriertes USB-A-Kabel und mitgelieferter USB-C-Adapter

AUDIOEIGENSCHAFTEN

- Steuerbares Array mit zwei Mikrofonen
- Mikrofonreichweite:
 - Bis zu 1,5 m
- Ideal für folgende Raumgrößen:
 - bis zu 3 x 3 m
- Mikrofonfrequenzbereich:
 - 100 Hz bis 7,8 kHz
- Voll-Duplex-Audio
- Geräusch- und Echoreduzierung
- Lautsprecher:
 - ein leistungsstarker 50-mm-Musiklautsprecher
- Lautsprecher-Frequenzbereich:
 - 80 Hz bis 20 kHz
- Bassreflex mit zwei Passivmembranen

ABMESSUNGEN

- 32,5 x 89,2 x 182 mm

GEWICHT

- 280 g

KABELLÄNGE

- 715 mm

BETRIEBSUMGEBUNG

- Schutzart IP64 (unempfindlich gegen Wasser und Staub)

UNTERSTÜTZTE ANWENDUNGEN

- Poly Lens Desktop

PLATTFORMZERTIFIZIERUNG

- Microsoft Teams-zertifiziert (Nur Microsoft Teams-Version)
- Zoom-zertifiziert
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Plattformen

MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zu Poly Sync 10 finden Sie unter poly.com/sync-10