

# Reolink W430

## 8 MP Dualband WLAN Überwachungskamera mit Farb-Nachtsicht und 5-fach optischem Zoom

EAN: 6975253983124

Die Reolink W430 ist eine moderne Dualband WLAN Überwachungskamera und bietet eine beeindruckende 4K 8MP Ultra HD Auflösung. Diese hohe Auflösung ermöglicht es, dass selbst kleinste Details deutlich sichtbar sind, sowohl in der Echtzeitanzeige als auch bei der Wiedergabe von aufgezeichnetem Material.

Das optimierte motorisierte Zoomobjektiv der Kamera ermöglicht ein größeres Sichtfeld und eine schnellere Fokussierung. Der optische 5-fach-Zoom erfasst Details aus der Entfernung und maximiert den Überwachungsbereich.



Die Reolink W430 verfügt über LED-Scheinwerfer und eine integrierte Sirene. Sobald etwas Ungewöhnliches entdeckt wird, leuchten die LEDs auf und die Sirene gibt einen lauten Ton von sich. Dies schreckt den Einbrecher ab und bietet Ihnen zusätzlichen Schutz. Mit dem integrierten Scheinwerfer kann die Kamera nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern auch in Farbe Bilder und Videos aufnehmen. Die Aktivierung des Scheinwerfers kann je nach Präferenz konfiguriert werden, entweder durch Zeitplanung oder durch Bewegungserkennung.

Die Kamera kann Personen, Fahrzeuge und Haustiere von anderen Objekten unterscheiden und sendet präzise Alarmmeldungen, um Falschmeldungen zu vermeiden. Wenn ein unerwünschter Besucher erkannt wird, werden automatisch sowohl das Flutlicht als auch die Sirene aktiviert.

Das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher sowie die Echtzeitanzeige sorgen dafür, dass Sie sehen, hören und kommunizieren können, unabhängig davon, wo Sie sind.

Die Reolink WLAN-Überwachungskamera ist eine Dualband-WLAN-Kamera mit 2,4 GHz und 5 GHz Frequenzbereich und 2T2R MIMO-Antennen. Keine Netzkabel für Außen- und Inneninstallationen. Die Verwendung der 5 GHz WLAN-Frequenz sorgt für höhere Geschwindigkeiten und ein stärkeres Signal, das eine reibungslose und ununterbrochene Live-Ansicht ermöglicht. Alternativ können Sie auch auf die 2,4 GHz Frequenz wechseln, um die Reichweite Ihres Überwachungsnetzwerks zu erhöhen.

Für die Speicherung der Aufnahmen stehen mehrere Optionen zur Verfügung. Die Kamera unterstützt 24/7-Aufnahmen, bewegungsgesteuerte Aufnahmen und geplante Aufnahmen. Die Speicherung kann auf einer Micro-SD-Karte mit einer Kapazität von bis zu 256 GB (separat erhältlich), einem Reolink NVR\* oder einem FTP-Server erfolgen.

Dank Bewegungserkennung haben Sie alles im Blick. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Die Bewegungszonen sind einstellbar, sodass die Bereiche ausgewählt werden können, in denen die Bewegungserkennung ausgelöst wird, und die Bereiche, die keine Bewegung erfassen. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren:

- *Warn-E-Mails und Push-Benachrichtigungen verschicken.*
- *Bilder/Videos auf FTP-Server hochladen*
- *Videos der Bewegungserkennung auf der Micro SD-Karte bis zu 256 GB oder in Ihrem Reolink NVR\* aufzeichnen und speichern.*

Die Zeitraffer-Funktion ermöglicht es, lange Zeitperioden in kurze Videos zu komprimieren, ideal für die Aufnahme von Sonnenuntergängen oder das Aufblühen von Pflanzen.

Sie können unabhängig von Ort und Zeit auf die Kamera aus der Ferne zugreifen. Mit der kostenlosen Reolink-App auf Ihrem Smartphone oder über den Reolink-Client auf Ihrem Computer können Sie auf die Live-Ansicht zugreifen und die Kamera bedienen. Die Kamera ist auch mit dem Google Assistant kompatibel.

Die Reolink W430 ist eine Überwachungskamera, die sowohl in Innenräumen als auch im Freien installiert werden kann. Sie verfügt über ein robustes, wasserdichtes IP67-Aluminiumgehäuse und ist daher ideal für den Außeneinsatz geeignet. Die Kamera funktioniert auch bei rauen Wetterbedingungen einwandfrei.

**\* Bei der Auswahl eines Netzwerkrekorders (NVR) wird empfohlen, einen Reolink NVR für eine bessere Kompatibilität zu verwenden.**

## Hauptmerkmale

- 8 Megapixel 4K Auflösung
- Dualband-WLAN mit 2T2R MIMO-Antennen
- 5-facher optischer Zoom
- Intelligente Personen-, Fahrzeug- und Haustiererkennung
- Integrierte Alarmsirene
- Echtzeit-Bewegungserkennung
- Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- LED-Scheinwerfern
- Bis zu 30 Meter Nachtsicht in Farbe
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt nach IP67
- Einfacher Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software
- Funktioniert mit Google Assistant

## Technische Daten

	Modell	W430
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2,8" CMOS-Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) @ 20 fps
	Objektiv	f=2,7-13,5 mm, maximal F1,6
	Zoom	5-facher optischer Zoom
	Kompression	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 100°-31° Vertikal: 55°- 17°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung
	IR-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100ft); LED: 4 Stk. / 3 W / 850 nm
	Farbige Nachtsicht	LED: 5 Stk. / 4 W / 6500 K/ 450 Lumen)
	Bildfrequenz	Mainstream: 2 - 20 fps (Standard: 15 fps) Substream: 4 - 15 fps (Standard 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024 Kbps - 6144 Kbps (Standard: 4096 Kbps) Substream: 64 Kbps – 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
Audio	2-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprechern	
<b>WLAN</b>	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/ac/ax/ b/g/n
	WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz / 5 GHz
<b>Stromversorgung</b>	DC Strom	DC 12.0 V/1 A, <12 W
<b>Speicherung</b>	Lokale Speicher	Micro SD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromanschluss
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
<b>Software</b>	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarter Alarm	Bewegungserkennung / Personenerkennung / Autoerkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufnahme (Standard) / Zeitplanaufnahme
	Netzwerkprotokoll & -standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige Videostreams (10 Sub-Streams & 2 Mainstreams); 20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten)
	Smart Home	Google Assistant
	Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur
	Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 90%
	Schutzart	IP67
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Abmessungen	Φ 80 x 72 x 238 mm
	Gewicht	863 g

## Lieferumfang

- Reolink W430 Überwachungskamera
- Netzadapter
- Netzkabel 1 m
- Verlängerungskabel 4,5 m
- Kurzanleitung
- Aufkleber Videoüberwachung
- Lochschablone zur Montage
- Päckchen mit Schrauben
- Schraubenschlüssel
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss