

# FOSCAM C5M

## 3K 5 MP Dualband WLAN Überwachungskamera

EAN: 6954836021033

Die Foscam C5M Dualband WLAN-Kamera ist eine moderne Überwachungslösung, die Ihnen die neueste Technologie für einen optimalen und effektiven Einsatz in Ihrem Zuhause oder Büro bietet. Mit einer hohen 3K-Auflösung (3072 x 1728 Pixel) liefert diese Kamera eine sehr klare und lebendige Bildqualität und zeigt jedes Detail in detailgenauen Bildern und Videos. Mit einer Reichweite von bis zu 8 Metern ermöglicht die Kamera auch bei Dunkelheit eine optimale Sicht.



Diese Überwachungskamera kann zwischen Haustieren und Menschen unterscheiden und unterstützt mit ihrer innovativen Funktionalität das Festhalten der schönsten Erinnerungen. Sie können damit Ihre Kinder beim Spielen beobachten oder Ihre Haustiere wie Hunde und Katzen aufzeichnen - die Foscam C5M kann Bewegungen erkennen und diese aufnehmen.

Sie unterstützt Dualband WLAN, und kann daher sowohl mit einem 2,4 GHz als auch mit einem 5 GHz Netzwerk verbunden werden. Diese Flexibilität reduziert die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess erheblich. Die Verwendung eines 5 GHz Netzwerks verbessert die Verbindung und verhindert gleichzeitig Signalstörungen, um eine zuverlässige Verbindung jederzeit zu gewährleisten.

Diese WLAN-Kamera unterstützt Zweiwege-Audio. Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher können Sie mit willkommenen Gästen kommunizieren und unerwünschte Besucher wegschicken, egal wo Sie sich befinden.

Die Foscam C5M ist eine flexible Überwachungskamera mit einem weiten Blickwinkel von 135°. Durch **manuelles** Schwenken und Neigen der Kamera kann ein horizontaler Bereich von 360° und ein vertikaler Bereich von 310° abgedeckt werden. So entgeht Ihnen nichts Wichtiges und Sie können die Kamera ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten. Die Installation ist dank des integrierten Magneten an der Unterseite sehr einfach - Sie müssen keine Löcher bohren oder Kabel verlegen.

Die C5M von Foscam ist mit Google Home und Amazon Alexa Sprachsteuerung kompatibel. Mit dieser Funktion können Sie Alexa anweisen, Live-Stream-Videos von der Kamera auf Ihrem Amazon-Gerät anzuzeigen, was die Überwachung und den Schutz Ihres Hauses noch einfacher macht.

Die Foscam-App ermöglicht es Ihnen, Ihre Kamera mit Ihrem Smartphone zu verbinden und zu steuern. Sie können die App für iOS- und Android-Geräte herunterladen. Die Foscam-App ist einfach zu bedienen und bietet Ihnen jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Kamera.

Über den integrierten MicroSD-Kartenslot können Videos oder Fotos auch auf der MicroSD-Karte (bis zu 256 GB) gespeichert werden.

## Highlights

- 3K 5MP-Auflösung für kristallklare Bilder
- H.264+/H.264-Videokomprimierung
- Nachtsicht bis zu 8 Meter
- Bluetooth-Konnektivität für eine schnellere und bequemere Einrichtung
- Erkennung von Menschen und Haustieren (Hunde und Katzen)
- Geräusch- und Bewegungserkennung
- Hochwertiges Zwei-Wege-Audio
- 2, 4 GHz/5 GHz Dualband WLAN für eine stabile Verbindung
- Manuelle Einstellung des Schwenk-/Neigewinkels Horizontal: 360° und Vertikal: 310°
- Integration mit Google Home und Amazon Alexa für sprachgesteuertes Live-Streaming
- Kostenlose Foscam iOS und Android APP

## Technische Daten

<b>Bildsensor</b>	Sensor-Typ	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	Display-Auflösung	5,0 Megapixel (3072 x 1728)
	Min. Beleuchtungsstärke	0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
<b>Objektiv</b>	Objektiv Typ	f.2,8 mm; F2.0
	Blickwinkel	Diagonal: 135°; Horizontal: 111,4°; Vertikal: 60°
<b>Video</b>	Bildkomprimierung	H.264+/H.264
	Auflösung	5 MP (3072 x 1728) 1,5 M / 25 fps, 1080P (1920 x 1080) 1 M/25 fps, 720P (1280 x 720) 1 M / 15 fps
	Stream	Dualstream
	Bildanpassung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar
	Bild spiegeln	Umdrehen und spiegeln
	Infrarot-Modus	Automatisch und manuell
	Schwenk-/Neigewinkel	<b>Manuell:</b> Schwenken: 350° / Neigen: 90°
	Sichtbarkeit bei Nacht	9 Stück IR-LEDs, Nachtsichtbereich bis zu 8 m
<b>Audio</b>	Eingabe/Ausgabe	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt Vollduplex-2-Wege-Audio
	Audio-Kompression	PCM/AAC
<b>Netzwerk</b>	Ethernet	1x 10/100 Mbps RJ45-Anschluss
	WLAN-Standard	2, 4 GHz/5 GHz Dualband, IEEE802.11b/g/n/ac
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbps (Max.)
		IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.)
		IEEE802.11n: 150 Mbps (Max.)
		IEEE802.11ac: 443 Mbps (Max.) IEEE802.11ac: 443 Mbps (Max.)
	WLAN-Sicherheit	WPA, WPA2
	Fernzugriff	P2P
Konfigurationsmodus	Unterstützt Bluetooth-Verbindung und QR-Code	
Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP	
<b>Systemanforderungen</b>	Betriebssystem	Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (Foscam App), iOS (Foscam App)
	Bewegungserkennung	Alarmierung per E-Mail, FTP und Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	Geräuscherkennung	Alarmierung per E-Mail, FTP und Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	Personenerkennung	Alarmierung per E-Mail, FTP und Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	Haustiererkennung (Hunde und Katzen)	Alarmierung per E-Mail, FTP und Foscam App, wenn ein Ereignis erkannt wird.
	Benutzerkonten	Drei Stufen der Benutzerrolle
	WDR	Verbesserung der Bildqualität in komplexen Szenarien
	Zoom	6-facher Digitalzoom
	Speicherung	Unterstützt max. 256 GB Micro SD-Karte, lokaler und FTP-Speicher, Foscam Cloud-Speicher
	Intelligenter Assistent	Unterstützt Alexa, Google Home
<b>Strom</b>	Stromversorgung	USB C 5 V / 1 A
	Stromverbrauch	<4,8 W
<b>Größe und Gewicht</b>	Abmessungen (LxBxH)	70 x 70 x 120 mm
	Nettogewicht	102 g
	Betriebstemperatur	-10°C ~50° (14°F ~ 122°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	20% ~ 85% nicht kondensierend
	Lagerungsfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend

## Lieferumfang

- Foscam C5M Überwachungskamera
- Netzteil
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Päckchen mit Schrauben