

Drucktaster, Dichtungskappe, transparent, L 15,2 mm



Haupt- / Anwendungsgebiete

- › Messen-Steuern-Regeln
- › Elektrotechnik
- › Maschinen- und Anlagenbau
- › Signalbau
- › Fahrzeugbau
- › Handbediengeräte
- › Industrie-Roboter

Beschreibung

Technische Daten

› Allgemein

Farbe	transparent
Form des Bundes	rund
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	1 g
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP65 mit Dichtungskappe
MOQ Auftrag	10 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

- › [RAFI eCatalog](#)

› Einbaumaße

Außenmaß Länge	21,5 mm
Außenmaß Breite	21,5 mm
Außenmaß Höhe	11,2 mm