

LED, FS Technologie QC Clip, 24 V, weiß



Beschreibung

- > Clip mit SMT LED
- > Beleuchtung von Leuchtdruckastern, Leuchtwahlschaltern, beleuchtbaren Not-Halt und Leuchtvorsätzen
- > Montage: einrasten in Schaltelemente QC und Clipträger für Leuchtvorsatz
- > Zur besseren Ausleuchtung Schaltelemente mit Lichtleiter verwenden
- > Für klare Farben empfehlen wir, die LED-Farbe in der Farbe der Blende zu wählen

Technische Daten

> Allgemein

Farbe des Leuchtmittels	weiß
Arbeitstemperatur, min.	-40 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
beleuchtbar	ja
Leuchtmittel	LED
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	1 g
MOQ Auftrag	10 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

- > [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	18,2 mm
Außenmaß Breite	7,98 mm
Außenmaß Höhe	17,23 mm

> Mechanische Kennwerte

Anschluss rückseitig	Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8
----------------------	-------------------------------

> Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung des Leuchtmittel, min.	19,2 V
Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	28,8 V
Spannungsart	DC
Nenn-Betriebsspannung	19,2-28,8 V

Verlustleistung

0,058 W