

Signalleuchte mit integrierter Glühlampe, 5 mm, Blende rund, 24 V, Blende schiefergrau, Lötanschluss



Haupt- / Anwendungsgebiete

- > Messen-Steuern-Regeln
- > Elektrotechnik
- > Maschinen- und Anlagenbau
- > Signalbau
- > Modellbau



Beschreibung

Signalleuchten mit integrierter Glühlampe, Einbaudurchmesser 5 mm

Technische Daten

> Allgemein

Farbe der Blende	schiefergrau
Eigenschaft der Blende / des Pilzes	transparent
Form der Blende	rund
beleuchtbar	ja
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0,4 g
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40
MOQ Auftrag	10 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

- > RAFI eCatalog

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	5,8 mm
Außenmaß Breite	5,8 mm
Außenmaß Höhe	19 mm
Einbauöffnung	5 mm
Einbautiefe	18 mm
Einbauhöhe	1 mm
Maß des Bundes	5,8 mm

> Mechanische Kennwerte

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Lötbarkeit	Ja
Anschluss rückseitig	Lötanschluss

> Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	24 V
--	------

Zeichnungen

Einbauöffnung-Zeichnungen

