



ANSMANN Outdoor Zeitschaltuhr mit 2 Steckdosen AES8

- 24h Zeitschaltuhr, kleinster Schaltabstand 30 Minuten
- Doppelsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Max. 3680W/16A belastbar
- 1,5m Gummi-Anschlusskabel
- Verbinderbox mit Zugentlastung und IP44 Schutzklasse

INFORMATIONEN

Produktname	Outdoor Zeitschaltuhr mit 2 Steckdosen AES8
Artikelnummer	1260-0012
EAN-Code	4013674194568
Zolltarifnummer	91070000900
Materialgruppe	88
Lieferumfang	Zeitschaltuhr mit Doppelsteckdose, Erdspieß, Anschlussbox, Bedienungsanleitung

Produkt	357 × 111 × 108 mm / 870 g
Verpackung + Produkt	215 × 205 × 120 mm / 1033 g
Verpackungseinheit	6 Stück (450 × 380 × 220 mm)

