

LED, Sockel T 4.5, 24 V, grün, LED



Beschreibung

Technische Daten

> Allgemein

Farbe des Leuchtmittels	grün
Arbeitstemperatur, min.	-20 °C
Arbeitstemperatur, max.	60 °C
beleuchtbar	ja
Leuchtmittel	LED
Leuchtmittelfassung	T4,5
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,4 g
MOQ Auftrag	5 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	4,5 mm
Außenmaß Breite	4,5 mm
Außenmaß Höhe	15 mm

> Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	24 V
--	------