

LED, W2x4.6d, 24 V, gelb



Beschreibung

Technische Daten

> Allgemein

Farbe des Leuchtmittels	gelb
Arbeitstemperatur, min.	-30 °C
Arbeitstemperatur, max.	65 °C
beleuchtbar	ja
Leuchtmittel	LED
Leuchtmittelfassung	W 2 x 4,6d
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,4 g
MOQ Auftrag	5 Stück
RoHS konform	ja
REACH konform	ja

Direkte Links

> [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

Außenmaß Länge	5 mm
Außenmaß Breite	5 mm
Außenmaß Höhe	17 mm

> Elektrische Kennwerte

Betriebsspannung des Leuchtmittel, max.	24 V
--	------