



LED Zubehör
 LED accessories


Adapter, M8, Buchse und M12, Stecker, gerade

Artikel-Nr.:	200200-21
EAN:	4260556626192

Bestell-Nr.:	200200-21
Bauform:	Adapter, M8, Buchse, gerade, 3-polig, M12, Stecker, gerade, 3-polig
Kodierung:	A-kodiert
Geeignet für:	TUBELED_25 (nicht TUBELED_25 RGB-W)
Anzahl:	1
Anschlussart:	geschraubt
Polzahl:	3
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40 C°):	4 A
Umgebungstemperatur:	-30°C...+90°C
Isolationswiderstand (Ω):	≥10 ⁸
Material Kontakte:	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger:	Kunststoff, TPU, BK
Material Griffkörper:	Kunststoff, TPU, BK
Material Überwurf:	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse):	FPM/FKM
Bemessungsspannung:	50VAC 60VDC
Betriebsspannung:	24V DC
Normen:	IEC 61076-2-101
Mechanische Lebensdauer:	>100 Steckzyklen
Schutzart (montiert):	IP65, IP67, IP68
Gewicht:	100 g





Adapter, M8, female and M12, male, straight

Artikel-Nr.: 200200-21

EAN: 4260556626192

Order number: 200200-21

Type: Adapter, M8, female, straight, 3 poles, M12, male, straight, 3 poles

Encoding: A-type encoded

Suitable for: TUBELED_25 (not TUBELED_25 RGB-W)

Quantity: 1

Contact termination: screw-fastened

Number of contacts: 3

Current load (at 40°C) 4 A

Ambient temperature product -30°C...+90°C (-22... 194 °F)

Insulation resistance (Ω) $\geq 10^8$

Contact material Metal, CuZn, gold-plated

Contact-carrier material Plastic, TPU, BK

Grip body material Plastic, TPU, BK

Coupling nut material Metal, CuZn, nickel-plated

Sealing (female) material FPM/FKM

Rated voltage 50VAC | 60VDC

Operating voltage: 24V DC

Standards: IEC 61076-2-101

Mechanical life-cycle: >100 mating cycles

Degree of protection (fitted): IP65, IP67, IP68

Weight (net): 100 g (~4 oz)

