



KT 66 BL

- Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe
- Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
- Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
- Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
- Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Schnelles und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
- Wandnahe Sägen möglich
- Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar
- Praktischer Parallelanschlag als Zubehör verfügbar (Bestell-Nr. 628029000)

Bestell-Nr.	601166000
EAN-Code	4061792235526
Nennaufnahmeleistung	1200 W
Max. Schnitttiefe bei 90°	66 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	43 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	61 mm
Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Schwenkbereich von/bis	- 1 / + 46 °
Leerlaufdrehzahl	2250 - 5000 /min
Gewicht ohne Netzkabel	4.9 kg
Kabellänge	4 m

Lieferumfang

Sägeblatt "precision cut wood - classic" 165x20 Z42
WZ 5°, Staubsackbeutel, Sechskantschlüssel