



## AS 36-18 L 30 PC-CC mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl

- Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
- Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Antistatik-Grundausrüstung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
- Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
- Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Bestell-Nr.           | 602073850            |
| EAN-Code              | 4061792230491        |
| Akkuspannung          | 18 V                 |
| Luftleistung max.     | 3300 l/min           |
| Unterdruck            | 140 hPa (mbar)       |
| Filterfläche          | 3500 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen       | 30 l                 |
| Saugschlauch-Ø        | 32 mm                |
| Schlauchlänge         | 3.2 m                |
| Gewicht ohne Akkupack | 9.8 kg               |

### Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Bodendüse (300 mm breit), Fugendüse, Bürstendüse, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Professional, ohne Akkupack, ohne Ladegerät