



## STAB 18 LTX 150 BL

- Das Kraftpaket für anspruchsvolle Arbeiten: Akku-Stichsäge mit maximaler Schnittleistung dank starkem Brushless-Motor und konstanten Hubzahlen unter Last
- Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Tiefliegende Sägeblattführung für exakte Schnitte
- Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Langlebig durch optimale Getriebe- und Motorauslegung und robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Ausrissfrei und oberflächenschonend sägen durch Schutzplatte und Spanreißschutz
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

| Bestell-Nr.             | 601503850        |
|-------------------------|------------------|
| EAN-Code                | 4061792234055    |
| Art des Akkupacks       | LiHD             |
| Akkuspannung            | 18 V             |
| Schnitttiefe Holz       | 150 mm           |
| Schnitttiefe NE-Metall  | 35 mm            |
| Schnitttiefe Stahlblech | 10 mm            |
| Schwenkbereich von/bis  | - 45 / + 45 °    |
| Pendelhubstufen         | 4                |
| Hubzahl bei Leerlauf    | 1000 - 3500 /min |
| Sägeblattthub           | 26 mm            |
| Gewicht ohne Akkupack   | 2 kg             |
| Gewicht mit Akkupack    | 2.6 kg           |

### Lieferumfang

Absaugstutzen, Schutzglas, Schutzplatte Kunststoff, Spanreißschutz-Plättchen, 3 Sägeblätter