



Flexibles Papiermanagement und höchste Sicherheit

Hohe Geschwindigkeit, exzellente Druckqualität, flexibles Papiermanagement und moderne Sicherheitstechnologien – der ECOSYS PA3500cx ist den Anforderungen gewachsen, die in kleinen und mittleren Arbeitsgruppen gestellt werden. Dank wirtschaftlicher und ressourcenschonender ECOSYS-Technologie glänzt er mit niedrigen Folgekosten und langlebigen Komponenten.



ECOSYS PA3500cx



A4-Farbdrucker

Bis zu 35 Seiten pro Minute

100 + 550 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser

Bedienfeld: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet, alphanumerischer Tastenblock, stufenlos neigbar (0–90°)

Druckgeschwindigkeit:

bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, simplex (einseitig), bis zu 17,5 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, duplex (beidseitig)

Auflösung: max. 1.200 × 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 × 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi)

Druckvolumen¹: max. 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 100.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

Aufwärmzeit: ca. 23 Sekunden (nach dem Einschalten)

Erste Druckseite nach: ca. 5,7/7,0 Sekunden (SW/Farbe)

Integriertes Kostenstellenmanagement:

bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H × B × T):

ohne Verpackung: 393 mm × 394 mm × 533 mm

mit Verpackung: 561 mm × 702 mm × 567 mm

Gewicht:

ohne Verpackung: ca. 33 kg

mit Verpackung: ca. 40 kg

Netzspannung: 220–240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 0,4 W

Bereit: 12 W

Drucken: 497 W

Betriebsumgebung:

Temperatur: 10–32,5 °C

Luftfeuchtigkeit: 10–80 % relative Luftfeuchtigkeit

Einsatzhöhe: ≈ 3.500 m über NN

Lichtintensität: ≤ 1.500 lx

Lieferumfang: Drucker, Toner schwarz für 3.500 Seiten, Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 2.500 Seiten, Resttonerbehälter, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel. DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download von Treibern, Software und Handbuch erforderlich.

PAPIERVERARBEITUNG

Papierzufuhr:

Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 140 mm–216 mm × 356 mm), Banner (136–163 g/m², 210 mm × 488 mm–216 mm × 1.220 mm)

Papierkassette: max. 550 Blatt, 60–220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 140 mm–216 mm × 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.300 Blatt

Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm)

Papierablage: max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor

CONTROLLER

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core, 1,2 GHz

Speicher: 1 GB RAM

Schnittstellen:

USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)

Druckersprache: PRESCRIBE

Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 2.0, XPS/Open XPS Direct Print

Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes:

93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)

Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Toner-sparmodus, AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin, Microsoft Universal Print

Sicherheitsfeatures: Secure Boot², Run-time Integrity Check², Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS, SNMPv3, „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPP over TLS, Enhanced WSD (TLS), Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, Sicherheits-Schnelleinrichtung, einstellbare Administratorauthentifizierung für Firmwareupdates, SIEM Support (SysLog), SCEP, OCSP, kostenfreie Aktivierung der „Data Security Kit“-Funktionalität (z. B. Datenverschlüsselung, Überschreiben nicht mehr benötigter Daten) bei Installation einer optionalen Festplatte, Datenbereinigung (Zurücksetzen im Gerät gespeicherter Informationen auf Werkseinstellung, z. B. Systeminstellungen oder in einer Anwender-Box gespeicherte Daten), optional: TPM (Trusted Platform Module)

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-5370K: Toner-Kit schwarz für 7.000 Seiten,

inkl. Resttonerbehälter

TK-5370C, TK-5370M, TK-5370Y:

Toner-Kit cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten, inkl. Resttonerbehälter

OPTIONEN

Papierkassette PF-5150:

max. 550 Blatt, 60–220 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (92 mm × 162 mm–216 mm × 356 mm) Bis zu 3 optionale Papierkassetten möglich.

Unterschrank:

CB-5150S: Metallschrank mit Rollen, Höhe ca. 12 cm oder 47 cm

CB-5150H: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

Sockel CB-5150B: bietet erhöhte Standsicherheit

Festplatte:

HD-17: 64 GB (SSD),

HD-18: 256 GB (SSD),

HD-19: 512 GB (SSD)

ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint

TPM (Trusted Platform Module) UG-35:

zusätzlicher Schutz vertraulicher Daten

USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am Drucker

Optionale Schnittstellen:

IB-37: WLAN-Schnittstelle (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz)³,

IB-38: WLAN-Schnittstelle (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, 2,4 GHz)³,

IB-50: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T),

IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

Kyocera Life Plus: Full-Service-Paket für 3 oder 5 Jahre mit Vor-Ort-Service⁴

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwickler-einheiten des Druckers.⁵

MODELLVARIANTE

ECOSYS PA3500cx/Plus

ECOSYS PA3500cx inklusive Kyocera Life Plus 3 Jahre⁴

¹ Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.

² Optionales TPM (Trusted Platform Module) erforderlich

³ Kann auch in Kombination mit optionaler Festplatte oder optionaler Schnittstelle IB-50 bzw. IB-51 installiert werden.

⁴ Gemäß den AGB Kyocera Life Plus, siehe [kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

⁵ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe [garantie.kyoceradocumentsolutions.de](https://www.kyoceradocumentsolutions.de)

• Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

• Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung.

• Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.

• Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der ISO/IEC 19798. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrücke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.

• Ist einer der Farbtoner (cyan, magenta oder gelb) leer, können noch wenige Seiten im SW-Modus gedruckt werden. Danach sind Ausdrücke erst wieder möglich, wenn der leere Toner ersetzt wurde.

• Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet.

• Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.



www.blauer-engel.de/luz219
• geringer Energieverbrauch
• emissions- und klimafreundlich
• langlebig



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.