

KERN 357-07

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht

KERN

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 24×24×51 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,10 kg

Bruttogewicht ca. 0,10 kg

Versandgewicht 0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-070-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-070-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-070-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761288997

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	11,9048
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,2409
Gewicht OIML-Klasse	M2
Prüfgewicht - Nennwert	100 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	16 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	22×37 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-637
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----