

KERN 357-11

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M2, 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 61×61×94 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 1,00 kg

Bruttogewicht ca. 1,00 kg

Versandgewicht 1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-110-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-110-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-110-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761289024

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M2
Produktfamilie	357

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	119,0476
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	2,4093
Gewicht OIML-Klasse	M2
Prüfgewicht - Nennwert	1 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	160 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2300

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	48×80 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-641
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----