

SAUTER CE RR24

KERN

Gelenkkopf mit M24×2-Gewinde, rostfreier Stahl, nur passend für Modelle mit Nennlast ≥ 3000 kg



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Gelenkkopf

Bauform

Material	Stahl, rostfrei
----------	-----------------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	120×100×80 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,7 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761222380
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

