

KERN FS 2-100OY2



Fertig konfiguriertes Set bestehend aus dem Premium Kraftmessgerät FS-2 und der Messzelle CO 10-Y2 (Für Zug- und Druckkraftprüfungen)



Abmessungen Messzelle (rund) 26×37,5 mm

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb selectable

Peak-Funktion ✓

Statistik-Funktion ✓

Speicherfunktion ✓

Schnittstellen USB-Device

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] 5V, 1A

Steckernetzteil Art USB inkl. Steckernetzteil (trennbar)

mitgelieferte Stromversorgung Akku & Netzteil

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang EURO

Akku Ladezeit 8 h

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an 5 h

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus 8 h

Batterie-/Akkuart Li-Ion

Batterieanschluss 2 pol Wannenstecker

Batterie-Kapazität 2.400 mAh

Batterie-Spannung 3,7 V

Verpackung & Versand

Lieferzeit 3 d

Nettogewicht 0,372 kg

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,40 kg

Bruttogewicht ca. 1,4 kg

Versandgewicht 1,268 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung (Zugkraft) 963-161

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung (Druckkraft) 963-261

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung (Zugkraft/Druckkraft) 963-361

Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Kraftmessung
Produktgruppe	Kraftmessgeräte-Set
Produktfamilie	FS OY2

Messsystem

Voreingestellte Einheit	N
Messbereich Kraft [Max] (N)	100 N
Ablesbarkeit Kraft [d] (N)	0,02 N
Kraftrichtungen	Zug Druck
Messkopf Messfrequenz	1000 Hz
Anzahl Plattformen / Kanäle	2

Zulassung

CE Zeichen ✓

Display

Terminal - Display-Art TFT, farbig

Display Auflösung 320x480

Sprachen des Benutzerinterfaces Deutsch
Englisch
Französisch
Spanisch
Italienisch

Bauform

Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff
Montage - Krafteinleitung	Außengewinde M5
Montage - Kraftausleitung	Außengewinde M5


KERN FS 2-1000Y2



Fertig konfiguriertes Set bestehend aus dem Premium Kraftmessgerät FS-2 und der Messzelle CO 10-Y2 (Für Zug- und Druckkraftprüfungen)

Piktogramme

STANDARD



OPTION

