

1 KERN KFS-TM

Profi-Auswertegerät mit drei Displays, optional mit Eichung

Merkmale

- 99 Artikelspeicherplätze
- Summierfunktion
- Ausdruck von Datum und Uhrzeit
- Integriertes KERN Communication Protocol (KCP), ideal zum Anschließen eines Warenwirtschafts- oder ERP-Systems
- Kompatibel mit der KERN EasyTouch App
- Tischfuß für das Auswertegerät inklusive
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig

Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

STANDARD



OPTION FACTORY





2 KERN KFN-TM

Auswertegerät aus Edelstahl mit IP65 und überlegener Displaygröße und optionalem Analogausgang zum Steuern von Anlagen (SPS) etc.

Merkmale

- Summierfunktion
- Hold-Funktion
- Tischfuß für das Auswertegerät inklusive
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig


*nicht in Kombination mit Eichung möglich. Beim Einbau der Bluetooth-Datenschnittstelle kann die Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden

**nicht in Kombination mit Signallampe möglich. Beim Einbau des Analogmoduls kann die Datenschnittstelle RS-232 nicht mehr genutzt werden

STANDARD



FACTORY



KERN	1 KFS-TM	2 KFN-TM
Anzeige (Segmente)	6-stellig	5 + 1/2-stellig
EU-Bauartzulassung	Ja	Ja
Auflösung eichfähig (e)	3.000	6.000
Auswertegerät Auflösung (nicht eichfähig)	60.000	30.000
Wägebereiche	2	2
Wägeeinheiten	kg, g	kg
Ziffernschritte	1, 2, 5, 10, n	1, 2, 5, 10, n
Stückzählen mit Referenz	n	10, 20, 50, 100, 200
Display, Ziffernhöhe	LCD, 16,5 mm	LCD, 52 mm
Display Hinterleuchtung	ja	ja
DMS-Wägezellen	87 – 1200 Ω	87 – 1600 Ω
Linearisierung (in Punkten)	4	3
Eingangsspannung	12 V, 500 mA	12 V, 500 mA
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	0 °C – 40 °C	-10 °C – 40 °C
Abmessungen Gehäuse B×T×H	250×160×65 mm	265,5×164,5×96 mm
Nettogewicht	1,00 kg	2,6 kg