

# KERN OBB-A 1605

Infinity PH-Plan-Objektiv 10x

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe    | PH-Objektiv          |

## Bauform

|             |   |
|-------------|---|
| Anti-Fungus | ✓ |
|-------------|---|

## Objektiv

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Objektiv Vergrößerung   | 10x           |
| Objektivqualität        | Infinity Plan |
| Numerische Apertur      | 0,25          |
| Objektiv Arbeitsabstand | 10,3 mm       |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 65×40×40 mm |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 0,30 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 0,60 kg     |
| Versandgewicht                 | 0,6 kg      |

## Produktinformationen

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer  | 4045761249509                                  |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |