

# KERN RPB 3K3DM

# KERN

Ladenwaage mit Speicherplätzen für 10 Artikelpreise – mit Checkout-Dialog 06



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Preisrechnende Waage
Produktfamilie	RPB

Messsystem	
Konformitätsbewertung möglich	✓
Bauart der Waage	Mehrteilungswaage
Anzahl Wägebereiche	2
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	1500 g; 3000 g
Ablesbarkeit [d]	0,5 g; 1 g
Auflösung	3.000, 3.000
Linearität	± 3 g; 6 g
Reproduzierbarkeit	1 g; 2 g
Tarierbereich	-2999 g
Voreingestellte Einheit	g
Einheiten	g
Einheiten (wenn Gerät konformitätsbewertet)	g
Mindestgewicht [Min]	10 g
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	3 kg (M1)
Einschwingzeit	1 s
Anwärmzeit	10 min; 10 min
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]	5 g; 10 g
Wägezelle Bauart	Tscale BX6

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Bauartzulassung für Konformitätsbewertung	✓
Eichklasse / Genauigkeitsklasse	III
Eichwert [e]	0,5 g; 1 g
Konformitätsbewertung ab Werk möglich	✓

Display	
Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	ja
Display Ziffernhöhe	15 mm
Zusätzliches Display	Hinten 15 mm

Bauform	
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	283×318×100,3 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	283×318×110,3 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Wägeplatte	Edelstahl
Abmessungen Wägefläche (B×T)	204×263 mm
Transportsicherung - Anzugsmoment	0,1 Nm
Lastzellen - Anzahl	1
Fußschrauben drehbar	✓
Libelle	✓
Stativ drehbar	no
Stativ neigbar	no

Funktionen	
Anzahl Tasten für Bedienung	20
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	off
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	off
Tarierfunktion	manuell (einmalig)
PLU - gesamt	10
Funktion zur Preisberechnung	✓
Speicherfunktion	✓
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz

Energieversorgung	
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 500 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil

# KERN RPB 3K3DM



Ladenwaage mit Speicherplätzen für 10 Artikelpreise – mit Checkout-Dialog 06

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO AUS UK US CH
Akku optional	Akku optional
Akku Ladezeit	12 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	30 h
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	60 h
Batterie	keine Batterie
Batterie-/Akkuart	Pb

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	0 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	510×342×196 mm
Nettogewicht	2,8 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	6,8 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	965-227
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

