

SAUTER TN GOLD 80

Ultraschall-Messinstrument zur Prüfung der Echtheit von Goldbarren und Münzen

KERN

Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Materialdickenmessgerät
Produktgruppe	Ultraschall-Materialdickenmessgerät Puls-Echo Verfahren
Produktfamilie	TN-GOLD

Messsystem

Materialdicke Puls-Echo [Max]	80 mm
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm)	0,01 mm
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s)	1000 m/s
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s)	9999 m/s
Messkopf Durchmesser	6 mm
Messkopf Messfrequenz	7 MHz
Interner Datenspeicher: Anzahl Wertegruppen	20
Einheiten	mm inch
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Interner Datenspeicher: Anzahl Einzelwerte	100
Materialdicke Puls-Echo [Min]	0,75 mm

Display

Display-Art	LCD
Terminal - Display-Art	LCD
Display Ziffernhöhe	14 mm

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	150×74×32 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	150×74×32 mm

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	150×74×32 mm
Abmessungen Auswertegerät (B×T×H)	150×74×32 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Kabellänge	0,9 m

Funktionen

Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	1 - 60 min
---	------------

Schnittstelle

Schnittstellen	USB-Device
----------------	------------

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	2×1.5 V AA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	100 h
Batterie-Kapazität	3.000 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Anzahl Batterie-Zellen	2
Batterie - Einzelgewicht	46 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	92 g
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	4,5 Wh
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	-10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-113
-------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----

SAUTER TN GOLD 80



Ultraschall-Messinstrument zur Prüfung der Echtheit von Goldbarren und Münzen

Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 375×220×95 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,25 kg

Bruttogewicht ca. 1,4 kg

Versandgewicht 1,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761210660

REACH-Einstufung keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

