

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** Bomann

**Anschrift des Lieferanten:** Zentrale Bomann, Heinrich-Horten-Straße 17, 47906 Kempen, DE

**Modellkennung:** KG 7353

**Art des Kühlgeräts:**

|                      |      |                    |             |
|----------------------|------|--------------------|-------------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | freistehend |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja          |

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                              |        | Wert  | Parameter                                                             | Wert                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                      | Höhe   | 1 800 | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                          | 268                                                                          |
|                                                                        | Breite | 550   |                                                                       |                                                                              |
|                                                                        | Tiefe  | 558   |                                                                       |                                                                              |
| EEI                                                                    |        | 64    | Energieeffizienzklasse                                                | C                                                                            |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                |        | 36    | Luftschallemissionsklasse                                             | C                                                                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                 |        | 134   | Klimaklasse:                                                          | erweiterte gemäßigte Zone, gemäßigte Zone, subtropische Zone, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 10    | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | 43                                                                           |
| Winterschaltung                                                        |        | Nein  |                                                                       |                                                                              |

**Fachparameter:**

| Fachtyp | Fachparameter und #werte                         |                                                                                                                                                              |                             |                                                    |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)<br>Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen | Gefriervermögen (in kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
|         |                                                  |                                                                                                                                                              |                             |                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |                                              |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------|-----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | gen nach<br>Anhang IV<br>Tabelle 3<br>stehen |     |   |
| Speisekammerfach                                                                                                                                                                                                                    | Nein | -     | -                                            | -   | - |
| Weinlagerfach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -     | -                                            | -   | - |
| Kellerfach                                                                                                                                                                                                                          | Nein | -     | -                                            | -   | - |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                                  | Ja   | 197,0 | 4                                            | -   | M |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                       | Nein | -     | -                                            | -   | - |
| Null-Sterne- oder Eis-<br>bereiterfach                                                                                                                                                                                              | Nein | -     | -                                            | -   | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                      | Nein | -     | -                                            | -   | - |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                    | Nein | -     | -                                            | -   | - |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                    | Nein | -     | -                                            | -   | - |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                    | Ja   | 71,0  | -18                                          | 3,2 | M |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                                  | Nein | -     | -                                            | -   | - |
| Fach mit variabler<br>Temperatur                                                                                                                                                                                                    | -    | -     | -                                            | -   | - |
| Für Vier-Sterne-Fächer                                                                                                                                                                                                              |      |       |                                              |     |   |
| Schnelleinfrierfunktion                                                                                                                                                                                                             |      |       | Nein                                         |     |   |
| Lichtquellenparameter:                                                                                                                                                                                                              |      |       |                                              |     |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                 |      |       | LED                                          |     |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                              |      |       | G                                            |     |   |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate                                                                                                                                                                  |      |       |                                              |     |   |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                              |     |   |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.Bomann-Germany.de">www.Bomann-Germany.de</a> |      |       |                                              |     |   |